

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	光伏型, Grid protection system, 400 V, 160A, 4 回路, Apparent generator power max. 110 kVA, TT, TN-S
订货号	8000161612
类型	AC N 160A 4POL DE
GTIN (EAN)	409998758255 1
数量	1 items

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

尺寸和重量

深	230 mm	深度 (英寸)	9.0551 inch
高度	907 mm	高度 (英寸)	35.7086 inch
宽度	370 mm	宽度 (英寸)	14.5669 inch
净重	10004.19 g		

分离器

额定分断能力	100 kA	符合 IEC 60947 标准的使用类别	AC-22A
--------	--------	----------------------	--------

外壳

防护等级	I	适合配电板安装	无
------	---	---------	---

电气特征

低电压网络	TT, TN-S	额定电压	400 V
频率	50 Hz	最大短路电流	100 kA
发电厂的视在功率, 最大值	110 kVA	额定电流	160 A
电流后备熔断器 (gG / gL), 最大值	160 A		

跳闸

带热过载保护	是	带过电流释放装置	是
带接地故障保护功能	否	过电流释放调整值, 最小值	112 A
过电流释放调整值, 最大值	160 A		

连接

回路数	4	导线最大压接面积	95 mm ²
联接类型	螺钉联接		

分类

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

抗紫外线电缆扎带



抗紫外线聚酰胺 6.6 确保我们的特种电缆扎带即使在强紫外线辐射下也具有优异的耐久性。非常适合永久户外使用。

通用订货数据

类型	CB-UVR 290/4,5 BK	版本	
订货号	2659350000	电缆扎带, 4.5 x 290 mm, 聚酰胺 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4050118682816		
数量	100 ST		

Sealing sets



通用订货数据

类型	BLINDPLUG SET5 7X28MM	版本	
订货号	3077670000	光伏型, Blind plug	
GTIN (EAN)	4099987081894		
数量	1 ST		
类型	BLINDPLUG SET50 7X28MM	版本	
订货号	3077650000	光伏型, Blind plug, 附件, 盲插插头, 50 件	
GTIN (EAN)	4099987081870		
数量	1 ST		