数据信息页

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MiBridge 解决方案。迁移适配器 - 西门子 505-4232A、4332 或 AUGAT 739-0018 PLC。利用带有 预装电缆的前端适配器,可以安全地从西门子 505-4232A 或 4332 卡移植到其他 PLC 系统或魏德米勒的 U-REMOTE 模块。

通用订货数据

订货号	8000163031
类型	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
数量	ST

目录日期/图纸 1



MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
_			
深	64.17 mm	深度 (英寸)	2.5264 inch
高度	179.66 mm	高度 (英寸)	7.0732 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
净重 ————————————————————————————————————	9999 g		
温度			
存储温度	-2070 °C	工作温度	-2050 °C
额定数据 UL			
最大 UL 存储温度	70 °C	最小 UL 工作温度	-20 °C
最大 UL 工作温度 最大 UL 工作温度	50 °C	最小 UL 存储温度	-20 °C
般人 OE 工IF温度 额定电流 I最大	40 A	额定电压 UN	250 V
——————————— 联接参数			1
回路数(控制侧)	40 回路	现场侧连接	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
联接参数			
现场侧连接	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	PLC接口	新型 PLC 接线端子或硬接 线
测量数据			
工作电压	250 V	每个通道的最大电流	3.96 A
三日 总额定电流	40 A		
绝缘参数 (EN50178)			
な 中 口	200.1/	`+广ケル	"
额定电压	300 V	过压等级	
污染等级 隔离测试交流电压	1.5 kV	脉冲电压测试	2.5 kV
分类	THE KI		
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-32	202 (00 1 1.0	

目录日期/图纸 2



MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸