

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



使用魏德米勒的接线模块, 无需占用有限的空间进行缆线库存也能修复或更换故障电缆。

通用订货数据

版本	连接模块, 7 类 (ISO/IEC 11801), IP20
订货号	8808410000
类型	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
数量	1 items

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	112 mm	深度 (英寸)	4.4094 inch
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch
宽度	37 mm	宽度 (英寸)	1.4567 inch
长度	112 mm	长度 (英寸)	4.4094 inch
净重	155 g		

温度

存储温度	工作温度
安装温度	

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PB47 USB /M12 I通用参数

端口 1	IDC	端口 2	IDC
物品描述	连接模块	颜色编码	灰色
外壳基本材料	全屏蔽的金属外壳	目录册	7 类 (ISO/IEC 11801)
最小护套直径	5.5 mm	最大护套直径	9.6 mm
安装方式	墙体安装	屏蔽	永久 360° 屏蔽连接, 其中张力释放分隔
防护等级	IP20		

分类

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

双绞线印压工具



双绞线印压工具
 用于接线板的不同切割机

- AT&T 的 110 型
- 66 型
- Krone 及用于 630A6 电话接线盒的 LSA Plus 型 (标准和剪切功能)

通用订货数据

类型	PUNCH DOWN TOOL PDT	版本
订货号	9013970000	附件, 端头的压接工具
GTIN (EAN)	4008190887957	
数量	1 ST	