数据信息页

H1,0/18D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 散装， 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色
订货号	9019110000
类型	H1,0/18D R
GTIN (EAN)	4008190174828
数量	500 items
包装	散装

数据信息页

H1,0/18D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	0.12 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	带塑料套的管状端头，红色	类型	标准

管状端头

插针镀层直径 (D1)	1.4 mm	插针镀层长度 (L2)	12 mm
环直径(D2)	3 mm	塑料套厚度 (S2)	0.25 mm
L1 （mm）	18.00 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 17
金属管厚度(S1)	0.15 mm	军事标识	T 20A 011 A
剥线长度	15 mm	导线压接面积	1 mm²
颜色编码	DIN		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,0/18D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

图纸