

BFSC M4X32 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Montážní šroub (svorka), 4.00 mm, Polyamid 66, Hloubka: 7 mm, Šířka: 7 mm, Výška: 32 mm |
| Číslo objednávky | 012910000 |
| Typ | BFSC M4X32 PA/NA |
| GTIN (EAN) | 4008190020842 |
| Množství | 100 items |
| Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
| K dispozici do | 2026-06-30T00:00:00+02:00 |

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 7 mm | Hloubka (v palcích) | 0.2756 inch |
| Výška | 32 mm | Výška (v palcích) | 1.2598 inch |
| Šířka | 7 mm | Šířka (v palcích) | 0.2756 inch |
| Čistá hmotnost | 0.43 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| Okolní teplota | -5 °C...40 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Specifikace systému

Verze pro příčnou propojku

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|---------|
| Základní materiál | Polyamid 66 | Barevný | Červená |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Typ upevnění | Příšroubováno | Návod k instalaci | Přímá montáž |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | Typ montáže | Příšroubováno |

Rozměry

Metrická velikost závitu, externí 4.00 mm

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
|-------------------|--------------|-------------------------------|--------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |