



Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Koncová a dělicí deska pro svorky, Běžová, Výška: 41 mm, Šířka: 2 mm, V-2, PA 66 |
| Číslo objednávky | <a href="#">0258260000</a>   |
| Typ              | HP 7 TSK31.5   |
| GTIN (EAN)       | 4008190034788  |
| Množství         | 20 items   |

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 40.5 mm | Hloubka (v palcích) | 1.5945 inch |
| Výška          | 41 mm   | Výška (v palcích)   | 1.6142 inch |
| Šířka          | 2 mm    | Šířka (v palcích)   | 0.0787 inch |
| Čistá hmotnost | 1.28 g  |                     |             |

## Teploty

|                               |                |                               |               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Okolní teplota                | -5 °C...40 °C |
| Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C         | Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C        |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC                    | Ne SVHC nad 0,1 wt%   |

## Specifikace systému

Verze Koncová a mezilehlá deska

## Údaje materiálu

|                              |       |         |        |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Základní materiál            | PA 66 | Barevný | Béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |        |

## Další technická data

|           |     |                   |              |
|-----------|-----|-------------------|--------------|
| Přichytka | Ano | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-----------|-----|-------------------|--------------|

## Rozměry

Offset montáže 13.5 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |