

KISC M3X6 SAKS1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel
Číslo objednávky	0346200000
Typ	KISC M3X6 SAKS1
GTIN (EAN)	4008 190175658
Množství	100 items

KISC M3X6 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	4.8 mm	Hloubka (v palcích)	0.189 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0.2362 inch
Šířka	4.8 mm	Šířka (v palcích)	0.189 inch
Průměr	3 mm	Čistá hmotnost	0.55 g

Teploty

Okolní teplota -5 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro přípojnice

Údaje materiálu

Základní materiál	Ocel	Provedení povrchu	Různé
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Typ upevnění	Příšroubováno	Návod k instalaci	Přímá montáž
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne	Typ montáže	Příšroubováno

Rozměry

Průměr	3 mm	Metrická velikost závitu, externí	3.00 mm
--------	------	-----------------------------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	Různé
-------------------	--------------	-------------------	-------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		