

Podobné ilustraci

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Číslo objednávky	1009830000
Typ	VG 48-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)	40322487 14650
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2014-05-20T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	63.5 mm	Délka (v palcích)	2.5 inch
Čistá hmotnost	357 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...100 °C
------------------	-----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr kabelu, max.	44 mm	Vnější průměr kabelu, min.	34 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Utahovací moment	35 Nm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Halogen	Ano	AF velikost 1	65 mm
AF velikost 2	65 mm	Stupeň krytí	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelová průchodka	PG	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Těsnění	CR	Vnější závit	PG 48
Délka závitu	14 mm	Utahovací moment uzavřené matice, max.	52.00 Nm
Stupeň krytí (UL)	Type 4X	Utahovací moment připojovacího adaptéru, max.	36.00 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min.	34.00 Nm	Utahovací moment uzavřené matice, min.	48.00 Nm

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG48-MS	Verze
Číslo objednávky	1719240000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 48, 5.5 mm, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4008190352493	
Množství	10 ST	

Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG48-NP	Verze
Číslo objednávky	1719630000	GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352899	
Množství	5 ST	

Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR PG48-PO	Verze
Číslo objednávky	1719530000	GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Polyetylén
GTIN (EAN)	4008190352790	
Množství	5 ST	