



Nabízíme celou řadu doplňků ke krytům, včetně těsnění. S našimi kryty můžete dosáhnout nejlepšího možného těsnění.

Rozsáhlé testování to potvrdilo – RockStar® zůstává vodě nepropustný do hloubky 50 metrů. To vám umožní používat těžké konektory v prostředí, které dříve vyžadovalo instalaci s fixním drátem.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství, Lisované ploché těsnění
Číslo objednávky	1044590000
Typ	HDC DG 10A
GTIN (EAN)	4032248777037
Množství	5 items

Technické údaje**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1.23 g
----------------	--------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Verze

Instalační velikost	2	Těsnění	NBR
Barva (RAL)	RAL 7035	BG	2

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		