

KSP EL46**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, PVC
Číslo objednávky	1076750000
Typ	KSP EL46
GTIN (EAN)	4032248838561
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-07-30T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7.7953 inch
Délka	205 mm	Délka (v palcích)	8.0709 inch
Tloušťka stěny, min.	2 mm	Tloušťka stěny, max.	2 mm
Čistá hmotnost	65.2 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...70 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	50 mm
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-25 °C
Halogen	Ne	Tloušťka	2.00 mm
Základní materiál	PVC	Vnitřní průměr D2	46.00 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	105.00 mm	Tvrdost (Shore A)	65

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Nákresy

