

HDC IP68 24B MD 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP68**

Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Instalační velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69, v zapojeném stavu, Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
Číslo objednávky	1119990000
Typ	HDC IP68 24B MD 2M40
GTIN (EAN)	4050118041477
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	181 mm	Hloubka (v palcích)	7.126 inch
Výška	19 mm	Výška (v palcích)	0.748 inch
Šířka	57 mm	Šířka (v palcích)	2.2441 inch
Rozměr při montáži – šířka	164 mm	Čistá hmotnost	387.2 g

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemická odolnost	Látka	Aceton
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Diesellový olej
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Etylalkohol
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	Převodový olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Hydraulický olej
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Petrolejový benzín
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Pot
	Chemická odolnost	Podmíněně odolné
	Látka	Prémiový benzín
	Chemická odolnost	Nestabilní
	Látka	Voda
	Chemická odolnost	Odolné
	Látka	UV
	Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón	
Chemická odolnost	Odolné	

Všeobecné údaje

Počet pólů	0	Utahovací moment	11 Nm
Design pouzdra	Kryt	Instalační velikost	8
Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Kryt
Řada	HighPower	Neobsahuje halogeny	false
EMC kryty	Ano	BG	8
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu

Technické údaje

Obecné údaje

Provedení povrchu	Práškové lakování	Stupeň krytí	IP68, IP69, v zapojeném stavu
Řada	HighPower		

Verze

Velikost kabelových vstupů	M 40	Horní část/dolní část/víčko	Kryt
Kryt	s krytem	Utahovací moment	11 Nm
Počet kabelových vstupů nahoře	2	Počet kabelových vstupů ze strany	0
Design pouzdra	Kryt	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Design	Standardně	Instalační velikost	8
Kabelový vstup	se závitem	Typ	Kryt
Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem	Těsnění	Silikonová pryž
Vnitřní závit	M 40	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ne

Důležitá poznámka

Informace o produktu	V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.
----------------------	---

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sety nástrčných klíčů



Imbusový klíč vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové oceli podle DIN ISO 2936 L (DIN 911), vysoce kvalitní upravený povrch.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Verze	
Číslo	9008850000	Montážní nástroj	
objednávky			
GTIN (EAN)	4032248266609		
Množství	1 ST		

Verze IP68 podle EN 45545



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt. V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM40-MS68 20-32 BG	Verze	
Číslo	1193620000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Mosaz	
objednávky		poniklovaná	
GTIN (EAN)	4032248976577		
Množství	10 ST		
Typ	VGM40-SS68 20-32 BG	Verze	
Číslo	1193590000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Nerezavějící ocel	
objednávky		1.4305 (303)	
GTIN (EAN)	4032248976614		
Množství	10 ST		