



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	zavřené, M 20, Nylon 6
Číslo objednávky	1185610000
Typ	GWDR M20-W
GTIN (EAN)	4050118078305
Množství	100 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Průměr	20 mm	Čistá hmotnost	0.89 g
--------	-------	----------------	--------

Teploty

Provozní teplota	-50 °C... 120 °C
------------------	------------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr	30 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Halogen	bez obsahu halogenů	Tloušťka	2.00 mm
Kabelová průchodka	M 20	Základní materiál	Nylon 6
Průměr těsnění	20.00 mm	Vnější závit	M 20
Vnitřní průměr D2	20.30 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		