

**SKMUS M63-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 63, 5.3 mm, Nerezavějící ocel 1.4404
Číslo objednávky	<a href="#">1185740000</a>
Typ	SKMUS M63-W
GTIN (EAN)	4050118269970
Množství	20 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Výška	6.3 mm	Výška (v palcích)	0.248 inch
Čistá hmotnost	90 g		

## Teploty

Provozní teplota

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Všeobecné informace

Stoupání závitu	1.5 mm	Halogen	bez obsahu halogenů
AF velikost 1	75 mm	Tloušťka	6.00 mm
Kabelová průchodka	M 63	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404
Vnější závit	M 63	Vnitřní závit	M 63
Délka závitu	5.3 mm		

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		