

**Podobné ilustraci**

Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verze            | VG MS ZE (standardní mosazná kabelová průchodka s odlehčením tahu), Kabelové těsnění, rovný, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, Mosaz poniklovaná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1718890000</a>                                                                                                                                     |
| Typ              | VG 48-MS54-ZE                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)       | 4008190352110                                                                                                                                                  |
| Množství         | 5 items                                                                                                                                                        |
| Stav objednávky  | Přerušeno                                                                                                                                                      |

## Technické údaje

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |             |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Výška          | 45 mm | Výška (v palcích) | 1.7716 inch |
| Délka          | 55 mm | Délka (v palcích) | 2.1654 inch |
| Čistá hmotnost | 452 g |                   |             |

### Teploty

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -20 °C...80 °C |
|------------------|----------------|

### Shoda produktu s prostředím

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS                     | V souladu s výjimkou                 |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                        | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                              | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

### Všeobecné informace

|                                               |                   |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Vnější průměr kabelu, max.                    | 45 mm             | Vnější průměr kabelu, min.                    | 35 mm     |
| Stupeň krytí s GWDR                           | IP65              | Rozsah provozní teploty, max.                 | 80 °C     |
| Rozsah provozní teploty, min.                 | -20 °C            | Stoupání závitu                               | 1.59 mm   |
| Halogen                                       | Ne                | Upínací rozsah, odlehčení, max.               | 48 mm     |
| Upínací rozsah, odlehčení, min.               | 35 mm             | AF velikost 1                                 | 68 mm     |
| AF velikost 2                                 | 64 mm             | Velikost AF                                   | 68 mm     |
| Stupeň krytí                                  | IP54              | Kabelová průchodka                            | PG, PG 48 |
| Základní materiál                             | Mosaz poniklovaná | Těsnění                                       | NBR       |
| Těsnění                                       | NBR               | Vnější závit                                  | PG 48     |
| Délka závitu                                  | 10 mm             | Utahovací moment uzavřené matice, max.        | 6.70 Nm   |
| Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 10.00 Nm          | Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 10.00 Nm  |
| Utahovací moment uzavřené matice, min.        | 6.70 Nm           |                                               |           |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## Příslušenství

### Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SKMU PG48-MS               | Verze                                                          |
| Číslo      | <a href="#">1719240000</a> | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 48, 5.5 |
| objednávky |                            | mm, Mosaz poniklovaná                                          |
| GTIN (EAN) | 4008190352493              |                                                                |
| Množství   | 10 ST                      |                                                                |

### Ploché neoprénové těsnění – GWDR NP



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

#### Všeobecné objednací údaje

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | GWDR PG48-NP               | Verze                                                      |
| Číslo      | <a href="#">1719630000</a> | GWDR NP (ploché těsnění – neopren), Automatický nástroj na |
| objednávky |                            | obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Neopren    |
| GTIN (EAN) | 4008190352899              |                                                            |
| Množství   | 5 ST                       |                                                            |

### Ploché polyethylenové těsnění – GWDR PO



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

**Příslušenství****Všeobecné objednací údaje**

|                     |                            |                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                 | GWDR PG48-PO               | Verze                                                                                                                       |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">1719530000</a> | GWDR PO (ploché těsnění - polyetylen), Automatický nástroj na<br>obnažování vodičů a nalisování koncovek, PG 48, Polyetylén |
| GTIN (EAN)          | 4008190352790              |                                                                                                                             |
| Množství            | 5 ST                       |                                                                                                                             |