Datový list

SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



RoHS COMPLIANT

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SZS (roubkovaná podložka), Přídržné ozubené podložky, M 40, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Číslo objednávky	1736340000
Typ	SZS M40
GTIN (EAN)	4008190963545
Množství	5 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2024-08-31T00:00:00+02:00

Datový list

SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	4.5 mm	Výška (v palcích)	0.1772 inch
Čistá hmotnost	16.5 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Vnější průměr	60 mm	Stoupání závitu	1.5 mm
Halogen	bez obsahu halogenů	Tloušťka	1.80 mm
Kabelová průchodka	metrické	Základní materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Vnější závit	M 40	Vnitřní závit	M 40
Vnitřní průměr D2	41.00 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ETIM 10.0	EC002345	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

