

EA-RING MS/M 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	EA (uzemňovací kroužky), Zemnicí kroužek, Různé, M 16, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky	1736480000
Typ	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008 190963576
Množství	20 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Výška	48.75 mm	Výška (v palcích)	1.9193 inch
Délka	48.75 mm	Délka (v palcích)	1.9193 inch
Čistá hmotnost	7.05 g		

Teploty

Provozní teplota

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Všeobecné informace

Vnější průměr	24.5 mm	Tloušťka	1.50 mm
Kabelová průchodka	M 16	Základní materiál	Mosaz poniklovaná
Vnější závit	M 16	Vnitřní průměr D2	6.75 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	30.00 mm	Šířka, vnější rozměr C	13.00 mm

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace Ex e II, II 2 GD, EEx d II

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

