

KSP L55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednáací údaje

Verze	KSP (Klippon kryt), Ochranný kryt, PVC
Číslo objednávky	1736610000
Typ	KSP L55
GTIN (EAN)	4008190956271
Množství	10 items
Stav objednávky	Přerušeno
Poslední datum objednávky	2023-07-30T00:00:00+02:00

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Výška	160 mm	Výška (v palcích)	6.2992 inch
Délka	150 mm	Délka (v palcích)	5.9055 inch
Tloušťka stěny, min.	2 mm	Tloušťka stěny, max.	2 mm
Čistá hmotnost	58.6 g		

Teploty

Provozní teplota	-25 °C...70 °C
------------------	----------------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Všeobecné informace

Silikon	Ne	Vnější průměr	59 mm
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-25 °C
Halogen	Ne	Tloušťka	2.00 mm
Základní materiál	PVC	Vnitřní průměr D2	55.00 mm
Mezera, vnitřní rozměr B	85.00 mm	Tvrdost (Shore A)	65

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

