

**ZVR ZP2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Zástrčky pro náš systém WeiCoS jsou k dispozici pro všechny různé systémy připojení. Rozsah produktů zahrnuje předem sestavené konektory od 1 do 10 pólů a možnost individuální sestavy. Tím je zaručena maximální flexibilita pro každou aplikaci. Přizpůsobená příslušenství zvyšují bezpečnost a ochranu před vlivy prostředí.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Z řada, Blokovací svorky, Žlutá, 3.9 mm
Číslo objednávky	<a href="#">1816130000</a>
Typ	ZVR ZP2.5
GTIN (EAN)	4032248370702
Množství	25 items

## ZVR ZP2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	8.46 mm	Hloubka (v palcích)	0.3331 inch
Výška	31.35 mm	Výška (v palcích)	1.2342 inch
Šířka	3.9 mm	Šířka (v palcích)	0.1535 inch
Čistá hmotnost	0.35 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-50 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	100 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky  
 REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze Západky

## Údaje materiálu

Základní materiál PA 66 GF 30 Barevný Žlutá  
 Klasifikace hořlavosti UL 94 HB

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Nákresy

