

ENERGY METER 610-PB-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Rozšířené funkce sběru dat o spotřebě energie
 Rozsah výkonu elektroměrů ValueLine přesahuje základní funkce měření spotřeby energie.
 Jsou vhodné i k určování, ukládání a vizualizaci dalších parametrů kvality energie.
 U většiny typů této produktové skupiny je k dispozici bezplatný software „ecoExplorer go“, který slouží jednak ke konfiguraci zařízení / uvádění do provozu / vizualizaci naměřených hodnot a jednak k analýze kvality výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Power measurement/display for 1-, 3-phase mains
Číslo objednávky	2540870000
Typ	ENERGY METER 610-PB-230
GTIN (EAN)	4050118552997
Množství	1 items


ENERGY METER 610-PB-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE; CULUS
Certifikace	CE
Schválení	
ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E469563

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2.5591 inch
Výška	96 mm	Výška (v palcích)	3.7795 inch
Šířka	96 mm	Šířka (v palcích)	3.7795 inch
Čistá hmotnost	250 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Vlhkost při teplotě při skladování	0...90 % RH
Provozní teplota	-10 °C...55 °C	Vlhkost při provozní teplotě	Rel. vlhkost 0-75 %

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Měření – vstup napětí

Sít o nízkém napětí	3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N)	Přesnost měření napětí	0.2 %
Třívodičový systém	Ano	Kvadranty	4
Harmonické kmitočty, na objednávku / napětí	1.-40.	Činitel zkreslení THD-U v %	Ano
Měřicí rozsah, napětí L-L, AC	480 V	Měřicí rozsah, napětí L-N, AC	277 V
Čtyřvodičový systém	Ano		

Vstup měřicího proudu

Hlavní materiál krytu	Plast	Kanály měření proudu	4
Přesnost měření proudu	0.2 %	Měření zbytkového proudu	Ne
Harmonické kmitočty, na objednávku / proud	1.-40.	Činitel zkreslení THD-I v %	Ano
Max. proud	5000 A		

Komunikace

Rozhraní	RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Profibus DP, USB	Protokol	Modbus RTU, Profibus DP V0
----------	---	----------	----------------------------

Měření kvality napětí

Harmonické kmitočty, na objednávku / napětí	1.-40.	Harmonické kmitočty, na objednávku / proud	1.-40.
Činitel zkreslení THD-U v %	Ano	Činitel zkreslení THD-I v %	Ano

ENERGY METER 610-PB-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Nesymetrické	Ne	Kladný, záporný a nulový systém	Ano
Krátká přerušení	Ne	Funkce záznamu sekvence událostí	Ne

Technické údaje

Verze	Měření/zobrazení výkonu pro 1-, 3fázové sítě	Typ montáže	Montáž na čelní panel
Stupeň krytí	IP40, IP20	Max. proud	5000 A
Displejové monitorování (monitor)	LCD	Standardy	DIN EN 61326-1, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
Měřicí rozsah, napětí L-N, AC	277 V	Měřicí rozsah, napětí L-L, AC	480 V
Kategorie rázového napětí	300 V CAT III	Napájecí napětí	90 - 277 V AC (50/60 Hz), 90 - 250 V DC
Napájecí napětí	230 V	Třívodičový systém	Ano
Čtyřvodičový systém	Ano	Kvadranty	4
Vzorkovací frekvence 50/60 Hz	25.6 kHz	Nepřetržitá měření	Ano
Výsledek měření, po vteřinách	5 ms	Efektivní hodnota pro období (50/60 Hz)	10 / 12
Měření zbytkového proudu	Ne	Kanály měření proudu	4
Přesnost měření napětí	0.2 %	Přesnost měření proudu	0.2 %
Přesnost měření pro aktivní energii (kWh, .../5 A)	Třída 0,5S	Počítadlo hodin v provozu	Ano
Týdenní časový spínač	Ne	Hodiny	Ano
Funkce bimetalu	Ano		

Vstupy/výstupy

Počet digitálních vstupů	4	Počet digitálních výstupů	6
Počet impulzních výstupů	6	Teplotní vstup	Ne

Záznam údajů měření

Paměť; minimální a maximální hodnota	Ano	Velikost paměti	256 MB
Počet hodnot paměti	10000 k	Registr intervalu aktualizace	200 ms
Min. interval záznamu paměti	60.00 s	Software	ecoExplorer go®
Integrovaná logika	Ano		

Koordinace izolace

Kategorie rázového napětí	300 V CAT III
---------------------------	---------------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		


ENERGY METER 610-PB-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Nákresy

www.weidmueller.com

Rozměrový výkres



ENERGY METER 610-PB-230

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	ENERGY METER BRACKET L1	Verze
Číslo	2433060000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118446388	
Množství	1 ST	
Typ	ENERGY METER SEAL L96-2	Verze
Číslo	2495610000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118505931	
Množství	1 ST	
Typ	ENERGY METER FIXING SET	Verze
Číslo	2433030000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118446401	
Množství	1 ST	