

AC N 160A 4POL DE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Fotovoltaika, Grid protection system, 400 V, 160 A, pól 4, Apparent generator power max. 110 kVA, TT, TN-S
Číslo objednávky	8000161612
Typ	AC N 160A 4POL DE
GTIN (EAN)	4099987582551
Množství	1 items

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	230 mm	Hloubka (v palcích)	9.0551 inch
Výška	907 mm	Výška (v palcích)	35.7086 inch
Šířka	370 mm	Šířka (v palcích)	14.5669 inch
Čistá hmotnost	10004.19 g		

Elektrické charakteristiky

Sít o nízkém napětí	TT, TN-S	Jmenovité napětí	400 V
Frekvence	50 Hz	Zkratový proud, max.	100 kA
Zdánlivý výkon výrobního zařízení, max.	110 kVA	Jmenovitý proud	160 A
Záložní pojistka proudu (gG / gL), max.	160 A		

Odpojovač

Jmenovitý vypínací výkon	100 kA	Kategorie užití podle IEC 60947	AC-22A
--------------------------	--------	---------------------------------	--------

Skříň

Stupeň krytí	I	Vhodné pro instalaci do rozvaděče	No
--------------	---	-----------------------------------	----

Spojení

Počet pólů	4	Průřez vodiče, max.	95 mm²
Typ připojení	Šroubové připojení		

Vybavení jističe

S tepelnou ochranou proti přetížení	Ano	S nadproudovou spouští	Ano
S funkcí ochrany proti zemnímu spojení	No	Minimální hodnota nastavení nadproudové spouště	112 A
Maximální hodnota nastavení nadproudové spouště	160 A		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Nákresy



Příslušenství

UV-rezistentní kabelové pásky



UV rezistentní polyamid 6.6 zaručuje vynikající trvanlivost našich speciálních kabelových pásek i v silném UV záření. Vynikající pro trvalé venkovní použití.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CB-UVR 290/4,5 BK	Verze
Číslo	2659350000	Kabelové vázací pásky, 4,5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118682816	
Množství	100 ST	

Sealing sets



Všeobecné objednací údaje

Typ	BLINDPLUG SET5 7X28MM	Verze
Číslo	3077670000	Fotovoltaika, Blind plug
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987081894	
Množství	1 ST	
Typ	BLINDPLUG SET50 7X28MM	Verze
Číslo	3077650000	Fotovoltaika, Blind plug, Příslušenství, Záslepka, 50 kusy
objednávky		
GTIN (EAN)	4099987081870	
Množství	1 ST	