



Připojovací modul společnosti Weidmüller se hodí na opravy nebo prodlužování porušených instalačních kabelů bez kabelových rezerv a ve stísněných prostorech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Spojovací modul, Kat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Číslo objednávky	8808410000
Typ	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	112 mm	Hloubka (v palcích)	4.4094 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0.7874 inch
Šířka	37 mm	Šířka (v palcích)	1.4567 inch
Délka	112 mm	Délka (v palcích)	4.4094 inch
Čistá hmotnost	155 g		

Teploty

Skladovací teplota	Provozní teplota
Teplota instalace	

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné informace

Připojení 1	IDC	Připojení 2	IDC
Popis výrobku	Spojovací modul	Barevný	Šedá
Hlavní materiál krytu	plně odstíněný kovový kryt	Kategorie	Kat.7 (ISO/IEC 11801)
Průměr pláště, min.	5.5 mm	Průměr pláště, max.	9.6 mm
Typ montáže	Montáž na stěnu	Stínění	Upevněné 360° stíněné připojení se samostatným zajištěním proti napínání
Stupeň krytí	IP20		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Příslušenství**Lisovací nástroj pro kroucené dvoulinky**

Lisovací nástroj pro kroucené dvoulinky

Řada čepelí pro pásy svorkovnic

- typ 110 od AT&T
- typ 66,
- typ LSA Plus od Krone (standardní a nůžkové řezání), také pro telefonní zásuvky 630A6

Všeobecné objednací údaje

Typ	PUNCH DOWN TOOL PDT	Verze
Číslo objednávky	9013970000	Příslušenství, Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4008190887957	
Množství	1 ST	