



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 11 mm, 8 mm, černá |
| Číslo objednávky | 9004420000 |
| Typ | H1,5/16D ZH SW SV |
| GTIN (EAN) | 4008190167455 |
| Množství | 500 items |
| Balení | Velkoobjemové balení |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.17 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|---------------------------------|-------|------------------|
| Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů, černá | Verze | Dvojitá koncovka |
|---------------|---------------------------------|-------|------------------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------|---------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 2.2 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 8 mm |
| Šířka objímky (B) | 3.6 mm | Výška objímky (A) | 6.5 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.3 mm | L1 v mm | 16.00 mm |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 16 | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm |
| Délka odizolování | 11 mm | Průřez vodiče | 1.5 mm ² |
| Barevný kód | DIN | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

