



- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená |
| Číslo objednávky | 9019420000 |
| Typ | H1,0/14D R SV |
| GTIN (EAN) | 4008 190189099 |
| Množství | 500 items |
| Balení | Velkoobjemové balení |

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|------------------------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 0.11 g |
|----------------|--------|

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

Technické údaje

| | | | |
|---------------|--|-------|----------|
| Popis výrobku | Dutinka na vodič s plastovou manžetou, červená | Verze | standard |
|---------------|--|-------|----------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 1.4 mm | Délka povrchu kontaktu (L2) | 8 mm |
| Průměr objímky (D2) | 3 mm | Tloušťka plastové objímky (S2) | 0.25 mm |
| L1 v mm | 14.00 mm | Průřez propojení AWG, max. | AWG 17 |
| Tloušťka kovové objímky (S1) | 0.15 mm | Vojenské určení | T 20A 009 A |
| Délka odizolování | 10 mm | Průřez vodiče | 1 mm ² |
| Barevný kód | DIN | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Výkres

