



- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Žlutá
Číslo objednávky	9021220000
Typ	H0,25/12T GE SV
GTIN (EAN)	4008190153786
Množství	500 items
Balení	Velkoobjemové balení

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0.06 g

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá Verze standard

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	0.8 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	8 mm
Průměr objímky (D2)	1.8 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.25 mm
L1 v mm	12.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 24
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm	Délka odizolování	10 mm
Průřez vodiče	0.25 mm ²	Barevný kód	Telemecanique

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

