



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, standard, 38 mm, 32 mm, Žlutá
Číslo objednávky	9028230000
Typ	H150,0/54 GE
GTIN (EAN)	4008190891602
Množství	25 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	10.8 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič s plastovou manžetou, žlutá	Verze	standard
---------------	--	-------	----------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	18.5 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	32 mm
Průměr objímky (D2)	23.5 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0.75 mm
L1 v mm	54.00 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 300 MCM
Tloušťka kovové objímky (S1)	0.5 mm	Délka odizolování	38 mm
Průřez vodiče	150 mm ²	Barevný kód	Weidmueller

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

