



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Verze	vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 16 mm, 12 mm, Červená
Číslo objednávky	9037450000
Typ	H1,0/19D ZH R
GTIN (EAN)	4008 190493028
Množství	500 items
Balení	volné

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0.18 g
----------------	--------

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na pár vodičů, červená	Verze	Dvojitá koncovka
---------------	-----------------------------------	-------	------------------

Kabelové koncovky

Průměr povrchu kontaktu (D1)	2 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	12 mm
Šířka objímky (B)	3.2 mm	Výška objímky (A)	5.8 mm
Tloušťka plastové objímky (S2)	0.3 mm	L1 v mm	19.00 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 17	Tloušťka kovové objímky (S1)	0.15 mm
Délka odizolování	16 mm	Průřez vodiče	1 mm ²
Barevný kód	DIN		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Výkres

