

Produktbild



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Montagefuß für Tragschiene, silber, Stahl, M 6, Breite: 18 mm
Best.-Nr.	0101700000
Art	TST 2/M6
GTIN (EAN)	4008190069254
VPE	10 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0.7874 inch
Höhe	84 mm	Höhe (inch)	3.3071 inch
Breite	18 mm	Breite (inch)	0.7087 inch
Nettogewicht	25.7 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Tragschiene

Oberfläche	verzinkt	Stärke	1.80 mm
Werkstoff	Stahl		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		