

QL 2 SAKB10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 36 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 10.00, Isoliert: Nein, Breite: 17 mm
<u>0114100000</u>
QL 2 SAKB10
4008190056605
100 ST



QL 2 SAKB10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		
T: - f -	2	Tiefe (in all)	0.0707 in all
Tiefe Höhe	2 mm 6 mm	Tiefe (inch)	0.0787 inch 0.2362 inch
Breite	17 mm	Höhe (inch) Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	1.23 g	Diette (Ilicii)	0.0093 IIICII
Temperaturen	1.23 g		
Tomporaturon			"
Lagertemperatur	-25 ℃55 ℃	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeines			
Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage
		Lindaniiiweis	Direktinontage
Bemessungsdaten			
Nennstrom	36 A		
Maße			
Raster in mm (P)	10.00 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	Querverbinder		
Werkstoffdaten			,
M-uli-4-ff	Co. Zu	Foods	
Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
weitere technische Daten			
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Katalogstand / Zeichnungen



QL 2 SAKB10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M4X9T	Ausfuehrung
BestNr.	0103300000	Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Breite: 7 mm, Höhe: 9 mm
VPE	100 ST	
Art	SS M4 D 128-A 4	Ausfuehrung
Art BestNr.	SS M4 D 128-A 4 0136400000	Ausfuehrung Sicherungsscheibe, Kupfer
		· ·