



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinnt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein
Best.-Nr.	0124400000
Art	H25,0/15
GTIN (EAN)	4008190071790
VPE	250 ST
Verpackung	lose

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.62 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	15 mm
Kragendurchmesser (D2)	9.5 mm	L1 in mm	15.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3	Abisolierlänge	15 mm
Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

