

# **QL 2 SAKA10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Im Gegensatz zu den Reihenklemmen mit integriertem Trenner, lassen sich unsere Trennstecker aus der Reihenklemm und der jeweiligen Applikation komplett lösen bzw. herausnehmen und bieten eine flexible Alternativlösung zu unsereren standard Trennern.

## Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Ouerverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 12.00, Isoliert: Nein, Breite: 19.9 mm	
BestNr.	<u>0135500000</u>	
Art	QL 2 SAKA10	
GTIN (EAN)	4008190099404	
VPE	50 ST	

Katalogstand / Zeichnungen 1



# **QL 2 SAKA10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewicht	e		
Höhe	6 mm	Höhe (inch)	0.2362 inch
Breite	19.9 mm	Breite (inch)	0.7835 inch
Nettogewicht	1.52 g		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeines			
Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage
Bemessungsdaten			
Nennstrom	32 A		
Maße			
Raster in mm (P)	12.00 mm		
Systemkennwerte			
Ausführung	für Querverbindungslas	sche	
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
weitere technische Daten			
Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	LIIIDAUIIIIIVVEIS	Direktillolltage
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Erstellungs-Datum 26.11.2025 09:59:08 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



## **QL 2 SAKA10**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### **Schienenhalter**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	SS M4 D 128-A 4	Ausfuehrung
BestNr.	0136400000	Sicherungsscheibe, Kupfer
GTIN (EAN)	4008190118143	
VPE	100 ST	
Art	BFSC M4X30	Ausfuehrung
BestNr.	0267100000	Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190187897	Breite: 7 mm, Höhe: 30 mm
VPE	50 ST	
Art	BFSC M4X20	Ausfuehrung
BestNr.	0362800000	Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190114053	Breite: 7 mm, Höhe: 20 mm
VPE	100 ST	