



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
Best.-Nr.	0186500000
Art	H1,5/10
GTIN (EAN)	4008190039592
VPE	1000 ST
Verpackung	lose

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.08 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.7 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.8 mm	L1 in mm	10.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1.5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

