

D 2 MK5/2 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Klemmenabdeckung, weiß, PA 66, Höhe: 4000 mm, Breite: 18 mm, Tiefe: 7.7 mm, V-2 |
| Best.-Nr. | 0244060000 |
| Art | D 2 MK5/2 PA/NA |
| GTIN (EAN) | 4008190071844 |
| VPE | 50 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 7.7 mm | Tiefe (inch) | 0.3031 inch |
| Höhe | 4000 mm | Höhe (inch) | 157.48 inch |
| Breite | 18 mm | Breite (inch) | 0.7087 inch |
| Nettogewicht | 1.72 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Allgemeines

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Tragschiene | Montageplatte |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

Bemessungsdaten

| | |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 3 |
|--------------------|---|

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

| | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|
| Anzahl Anschlüsse | 4 | Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
|-------------------|---|------------|--------------|

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Anschlussart, weiterer Anschluss | Schraubanschluss |
|----------------------------------|------------------|

Maße

| | |
|-----------------|-------|
| Befestigungsmaß | 12 mm |
|-----------------|-------|

Systemkennwerte

| | | | |
|------------|------------------|-------------|---------------|
| Ausführung | für Tragschienen | Tragschiene | Montageplatte |
|------------|------------------|-------------|---------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff | PA 66 | Farbe | weiß |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 | | |

weitere technische Daten

| | |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

Technische Daten

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |