

BSK M3X30 NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sammelschiene (Klemmen), rot, Höhe: 30 mm, Tiefe: 3 mm, Polyamid 66
Best.-Nr.	0277800000
Art	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
VPE	50 ST
Lieferstatus	Abgekündigt
Lieferbar bis	2025-12-31T00:00:00+01:00

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3 mm	Tiefe (inch)	0.1181 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1.1811 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	0.23 g

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Oberfläche	elektropoliert
--------------------------------	--------	------------	----------------

Maße

Durchmesser	3 mm
-------------	------

Systemkennwerte

Ausführung	Schrauben
------------	-----------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Oberfläche	elektropoliert
Farbe	rot	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		