

**DKSUE NSCH/ESCH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Befestigungselement (Klemmen), silber, Höhe: 12.5 mm, Breite: 10 mm, Stahl, 180 °C
Best.-Nr.	<a href="#">0280100000</a>
Art	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
VPE	100 ST

**DKSUE NSCH/ESCH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7.7 mm	Tiefe (inch)	0.3031 inch
Höhe	12.5 mm	Höhe (inch)	0.4921 inch
Breite	10 mm	Breite (inch)	0.3937 inch
Nettogewicht	1.31 g		

**Temperaturen**

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	180 °C		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Maße**

Raster in mm (P)	13.50 mm
------------------	----------

**Systemkennwerte**

Ausführung	sonstige
------------	----------

**Werkstoffdaten**

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

**weitere technische Daten**

Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
-----------------	------------	-------------------------------	------

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		