



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 6 mm, 6 mm, Nein
Best.-Nr.	<a href="#">0282700000</a>
Art	H0,75/6
GTIN (EAN)	4008190019013
VPE	1000 ST
Verpackung	lose

**Technische Daten****Zulassungen**

## Zulassungen



RoHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0.04 g
--------------	--------

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	Ausführung	Standard
---------------------	------------------------------------	------------	----------

**Aderendhülsen**

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktfächelänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.3 mm	L1 in mm	6.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Abisolierlänge	6 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Zeichnungen

