

**BFSC M3X25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Stahl, Tiefe: 4.8 mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 25 mm
Best.-Nr.	<a href="#">0292500000</a>
Art	BFSC M3X25
GTIN (EAN)	4008190177027
VPE	100 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4.8 mm	Tiefe (inch)	0.189 inch
Höhe	25 mm	Höhe (inch)	0.9842 inch
Breite	4.8 mm	Breite (inch)	0.189 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	1.38 g

#### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

#### Maße

Durchmesser	3 mm	Gewindemaß metrisch, außen	3.00 mm
-------------	------	----------------------------	---------

#### Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungsflasche
------------	----------------------------

#### Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

#### weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		