

AD 3 SAK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der Applikation hingewiesen werden muss.

Allgemeine Bestelldaten

Klemmenabdeckung, gelb, PVC, Höhe: 24 mm, Breite: 18 mm, Tiefe: 1 mm, V-2
0297900000
AD 3 SAK2.5
4008190038229
50 ST
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
2026-06-30T00:00:00+02:00



AD 3 SAK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen					
ROHS	Konform				
Abmessungen und Gewichte					
Tiefe	1 mm	Tiefe (inch)	0.0394 inch		
Höhe	24 mm	Höhe (inch)	0.9449 inch		
Breite	18 mm	Breite (inch)	0.7087 inch		
Nettogewicht	0.53 g	<u></u>	0.7007		
Temperaturen					
Lagartamparatur	25 °C 55 °C	Limashungatamparatur	-5 °C40 °C		
Lagertemperatur Davergebrauehetemperatur min	-25 °C55 °C -50 °C	Umgebungstemperatur may	-5 C40 C		
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 ℃	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahi	me			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%				
Allgemeines					
Einbauhinweis	Direktmontage				
Systemkennwerte	Direktinontage				
System Kemiwerte					
Ausführung	Abschluss- und Zwischenplatte				
Werkstoff	PVC	Farbe	gelb		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2				
weitere technische Daten					
rastbar	Nein	Einbauhinweis	Direktmontage		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

Katalogstand / Zeichnungen



AD 3 SAK2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M3X22 PA/RT	Ausfuehrung
BestNr.	0128900000	Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Polyamid 66, Tiefe: 4.8
GTIN (EAN)	4008190084158	mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 22 mm
VPE	100 ST	
Art	BFSC M2.5X18 PA/RT	Ausfuehrung
Art BestNr.	BFSC M2.5X18 PA/RT 0303300000	Ausfuehrung Befestigungsschraube (Klemmen), 2.50 mm, Polyamid 66, Tiefe: 3.8
	,	