

**BFSC M4X35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Befestigungsschraube (Klemmen), 4.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 7 mm, Höhe: 35 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0298900000</a>   |
| Art        | BFSC M4X35   |
| GTIN (EAN) | 4008 190090487   |
| VPE        | 50 ST  |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|             |       |               |             |
|-------------|-------|---------------|-------------|
| Tiefe       | 7 mm  | Tiefe (inch)  | 0.2756 inch |
| Höhe        | 35 mm | Höhe (inch)   | 1.378 inch  |
| Breite      | 7 mm  | Breite (inch) | 0.2756 inch |
| Durchmesser | 4 mm  | Nettogewicht  | 3.16 g      |

#### Temperaturen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|---------------------|---------------|

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

#### Maße

|             |      |                            |         |
|-------------|------|----------------------------|---------|
| Durchmesser | 4 mm | Gewindemaß metrisch, außen | 4.00 mm |
|-------------|------|----------------------------|---------|

#### Systemkennwerte

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | für Querverbindungsflasche |
|------------|----------------------------|

#### Werkstoffdaten

|           |       |       |        |
|-----------|-------|-------|--------|
| Werkstoff | Stahl | Farbe | silber |
|-----------|-------|-------|--------|

#### weitere technische Daten

|                               |            |               |               |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       | Montageart    | geschraubt    |

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |