

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Sammelschienträger, beige, 100 °C, Breite: 26 mm, V-2, Polyamid 66, geschraubt
Best.-Nr.	0299860000
Art	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
VPE	20 ST

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	24 mm	Tiefe (inch)	0.9449 inch
Höhe	24.5 mm	Höhe (inch)	0.9646 inch
Breite	26 mm	Breite (inch)	1.0236 inch
Nettogewicht	2 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Polzahl	1	Einbauhinweis	Direktmontage
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Oberfläche	alle anderen

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	sonstige
--------------	----------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Oberfläche	alle anderen
Farbe	beige	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	geschraubt
---------------	---------------	------------	------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		