

**SH 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Das umfassende Zubehör aus dem Klippon® Connect Portfolio ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtert dadurch die Montage unter Einhaltung der geforderten Normen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sammelschienträger, beige, 100 °C, Breite: 26 mm, V-2, Polyamid 66, geschraubt
Best.-Nr.	<a href="#">0299860000</a>
Art	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
VPE	20 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	24 mm	Tiefe (inch)	0.9449 inch
Höhe	24.5 mm	Höhe (inch)	0.9646 inch
Breite	26 mm	Breite (inch)	1.0236 inch
Nettogewicht	2 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Polzahl	1	Einbauhinweis	Direktmontage
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Oberfläche	alle anderen

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	sonstige
--------------	----------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Oberfläche	alle anderen
Farbe	beige	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

### weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	geschraubt
---------------	---------------	------------	------------

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		