



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, braun
Best.-Nr.	<a href="#">0317000000</a>
Art	H25,0/30 BR
GTIN (EAN)	4008 19015823 1
VPE	50 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	<a href="#">UL Webseite</a>
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	1.12 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe braun	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	7.3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	11.2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	18 mm
Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Weidmueller

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

