

BS 25 O.IH SAKT1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Messing, Tiefe: 28.7 mm, Breite: 5.5 mm, Höhe: 5.5 mm
Best.-Nr.	0334700000
Art	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008190118839
VPE	50 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	28.7 mm	Tiefe (inch)	1.1299 inch
Höhe	5.5 mm	Höhe (inch)	0.2165 inch
Breite	5.5 mm	Breite (inch)	0.2165 inch
Durchmesser	5.5 mm	Nettogewicht	1.7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Umgebungstemperatur -5 °C...40 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Durchmesser 5.5 mm Gewindemaß metrisch, außen 3.00 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Querverbindungsflasche

Werkstoffdaten

Werkstoff Messing Farbe beige

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage Montageart geschraubt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		