

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Messwandlerverdrahtung**

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Stahl, Messing, Tiefe: 28.7 mm, Breite: 5.5 mm, Höhe: 5.5 mm |
| Best.-Nr. | 0335400000 |
| Art | BS 25 IH/BL SAKT1 |
| GTIN (EAN) | 4008190086879 |
| VPE | 50 ST |

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe | 28.7 mm | Tiefe (inch) | 1.1299 inch |
| Höhe | 5.5 mm | Höhe (inch) | 0.2165 inch |
| Breite | 5.5 mm | Breite (inch) | 0.2165 inch |
| Durchmesser | 3 mm | Nettogewicht | 1.76 g |

Temperaturen

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

Umweltanforderungen

| | |
|--|-------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fef00bc7a4 |

Allgemeines

| | |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

Maße

| | | | |
|-------------|------|----------------------------|---------|
| Durchmesser | 3 mm | Gewindemaß metrisch, außen | 3.00 mm |
|-------------|------|----------------------------|---------|

Systemkennwerte

| | |
|------------|---------------------------|
| Ausführung | für Querverbindungslasche |
|------------|---------------------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|-----------|----------------|-------|------|
| Werkstoff | Stahl, Messing | Farbe | blau |
|-----------|----------------|-------|------|

weitere technische Daten

| | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Montageart | geschraubt |
|---------------|---------------|------------|------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |