

QL 2 SAK70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Die Verteilung oder Vervielfältigung eines Potentials auf benachbarte Reihenklemmen wird über eine Querverbindung realisiert. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand lässt sich so einfach vermeiden. Auch bei ausgebrochenen Polen ist weiterhin eine Kontaktsicherheit in den Reihenklemmen gewährleistet. Unser Portfolio bietet steck- und schraubbare Querverbindungssysteme für Reihenklemmen an.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Ouerverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 180 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 14.00, Isoliert: Nein, Breite: 36 mm
BestNr.	<u>0345300000</u>
Art	QL 2 SAK70
GTIN (EAN)	4008190000813
VPE	20 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-06-30T00:00:00+02:00

Katalogstand / Zeichnungen 1



QL 2 SAK70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen			
ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewich	te		,
Tiefe	4 mm	Tiofo (inch)	0.1575 inch
Höhe	14 mm	Tiefe (inch) Höhe (inch)	0.1575 inch
Breite	36 mm	Breite (inch)	1.4173 inch
Nettogewicht	11.45 g	breite (Ilich)	1.41/3 IIICII
	11.45 g		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahn	ne	
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	86596b21-b817-43a	19-8e4c-ac00e41b9a24	
Allgemeines			
Polzahl	2	Einbauhinweis	Direktmontage
Bemessungsdaten			
NI	100 4		
Nennstrom	180 A		
Maße			
Raster in mm (P)	14.00 mm		
Systemkennwerte			,
Ausführung	für Querverbindungslasche		
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
weitere technische Daten			
Refectioungeart	gocobrauht	Einbauhinweis	Direktmentege
Befestigungsart explosionsgeprüfte Ausführung	geschraubt Nein	LIIIDAUIIIIIWEIS	Direktmontage
	INCIII		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS I I.U	27 17 1 70		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03

Erstellungs-Datum 26.11.2025 09:59:08 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen



QL 2 SAK70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schienenhalter

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BFSC M5X45	Ausfuehrung
BestNr.	0345600000	Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190058739	Breite: 8.5 mm, Höhe: 45 mm
VPE	20 ST	
Art	SS M5 D 128-A 5	Ausfuehrung
	OO MIO D 120710	Australia
BestNr.	<u>0346100000</u>	Sicherungsscheibe, Kupfer
BestNr. GTIN (EAN)		