

KISC M2.5X15/5.5 SAKD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Befestigungsschraube (Klemmen), 2.50 mm, Stahl, Tiefe: 3.8 mm, Breite: 4.5 mm, Höhe: 15 mm
Best.-Nr.	0367700000
Art	KISC M2.5X15/5.5 SAKD
GTIN (EAN)	4008190170844
VPE	100 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2026-06-30T00:00:00+02:00

KISC M2.5X15/5.5 SAKD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	3.8 mm	Tiefe (inch)	0.1496 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0.5906 inch
Breite	4.5 mm	Breite (inch)	0.1772 inch
Nettogewicht	0.61 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Oberfläche	sonstige
---------------	---------------	------------	----------

Maße

Gewindemaß metrisch, außen	2.50 mm
----------------------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	für Stromschienen
------------	-------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Oberfläche	sonstige
Farbe	silber		

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Montageart	geschraubt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		