

IK 4 BL ZB4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmenabdeckung, silber, Höhe: 19 mm, Breite: 6 mm, Tiefe: 14.5 mm, V-2
Best.-Nr.	0475480000
Art	IK 4 BL ZB4
GTIN (EAN)	4008190145668
VPE	50 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	14.5 mm	Tiefe (inch)	0.5709 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0.748 inch
Breite	6 mm	Breite (inch)	0.2362 inch
Nettogewicht	1.04 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Tragschiene	Sammelschiene
-------------	---------------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
-----------------------	-------------------

Systemkennwerte

Tragschiene	Sammelschiene
-------------	---------------

Werkstoffdaten

Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
-------	--------	--------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		