

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild**Allgemeine Bestelldaten**

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Sammelschienträger, mittelgelb, 130 °C, Breite: 40 mm, V-0, KrG, geschraubt |
| Best.-Nr. | 0494920000 |
| Art | SH 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190007584 |
| VPE | 10 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe | 25 mm | Tiefe (inch) | 0.9842 inch |
| Höhe | 40 mm | Höhe (inch) | 1.5748 inch |
| Breite | 40 mm | Breite (inch) | 1.5748 inch |
| Nettogewicht | 22.1 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C | | |

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Tragschiene

| | | | |
|------------|--------------|-----------|-----|
| Oberfläche | alle anderen | Werkstoff | KrG |
|------------|--------------|-----------|-----|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ETIM 10.0 | EC001166 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-07 | | |