

IK 35/ZB35 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Abdeckhaube (Klemmen)
Best.-Nr.	0502780000
Art	IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN)	4008190141455
VPE	50 ST

Technische Datenwww.weidmueller.com**Zulassungen**

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8.6 mm	Tiefe (inch)	0.3386 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1.2598 inch
Breite	14 mm	Breite (inch)	0.5512 inch
Nettogewicht	1.34 g		

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

UmweltanforderungenRoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%**Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)**

Anzahl Anschlüsse 1

Werkstoffdaten

Farbe silber Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		