

**Produktbild**

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abdeckhaube (Klemmen), Polyamid 66
Best.-Nr.	<a href="#">0502960000</a>
Art	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
VPE	50 ST

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0.7874 inch
Höhe	19 mm	Höhe (inch)	0.748 inch
Breite	9 mm	Breite (inch)	0.3543 inch
Nettogewicht	1.18 g		

### Temperaturen

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
--------------------------------	--------

### Bemessungsdaten

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzahl Anschlüsse	1
-------------------	---

### Maße

Versatz TS 35	39 mm
---------------	-------

### Systemkennwerte

Ausführung	für Sammelschiene 10 x 3 mm
------------	-----------------------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Polyamid 66	Isolierstoff	PA
Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		