



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein
Best.-Nr.	0542500000
Art	H0,75/10
GTIN (EAN)	4008190037482
VPE	1000 ST
Verpackung	lose

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



RoHS Konform

UL File Number Search [UL Webseite](#)

Zertifikat-Nr. (cULus) E499744

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0.06 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Technische Daten

Artikelbeschreibung Aderendhülse ohne Kunststoffkragen Ausführung Standard

Aderendhülsen

Kontaktfächendurchmesser (D1)	1.2 mm	Kontaktfächendurchmesser (D1)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	2.3 mm	L1 in mm	10.00 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Abisolierlänge	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0.75 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Zeichnungen

